



Das Epidiaskop Vh ist aus Erfahrungen der Praxis sorgfältig und zweckmäßig durchgebildet und einer langjährigen Dauerbeanspruchung gewachsen. Infolge der hohen Bildhelligkeit sind Projektionsentfernungen bis 10 m erreichbar. Damit wird das Epidiaskop selbst hohen Ansprüchen gerecht.

Merkmale des Epidiaskops Vh

- ➔ Stabiles Gehäuse mit Ventilator Kühlung.
 - Stabiler Auflagetisch, durch Exzenterhebel in jeder Lage feststellbar.
 - Episkopisches Objektfeld 16×16 cm.
 - 500-Watt-Kinolampe mit Stecksockel.
 - ➔ Vierteiliges Spiegelsystem zur optimalen Ausnutzung des Lichtstromes der Lampe unter gleichmäßiger Beleuchtung des Objektfeldes.
 - Dia-Ansatz zur Projektion von Diapositiven Format 8,5×8,5 cm, 8,5×10 cm und 9×12 cm.
 - ➔ Volle Ausleuchtung der Diapositive durch zweilinsigen Kondensor.
 - Übergang von Episkopie zur Diaskopie durch einfaches Umlegen eines Hebels.
 - ➔ Projektions-Anastigmaten hervorragender Korrektur gewährleisten rand-scharfe, verzeichnungsfreie und farbgetreue Abbildung.
 - Gesteigerte Brillanz und Lichtstärke durch reflexmindernden B-Belag.
 - ➔ Objektive für diaskopische und episkopische Projektion untereinander abgestimmt.
 - Mikrovorsatz ergänzbar. Einfache Handhabung.
- Ausführliche Beschreibung des Epidiaskops Vh in Druckschrift Proj. 8573.

Ausrüstungen:

Metallgehäuse mit vierteiligem Spiegelsystem, Kinolampe 500 Watt, Ventilator, Dia-Ansatz mit Kondensor 155 mm ϕ , je 2 Holzrahmen für Diapositive 8,5×8,5 cm, 8,5×10 cm und 9×12 cm, Anschlußschnur 3,5 m lang, Projektions-Anastigmat EPIS 40 cm 1:4 für Episkopie und DIMAX 25 cm für Diaskopie

für Projektionsentfernungen von
4—8 m Episkop*)
Epidiaskop

BUUZA
RUUKA

Gerät wie unter RUUKA beschrieben,
jedoch mit Projektions-Anastigmat
EPIS f = 40 cm 1:3.6 mit besonders
hoher Helligkeit Episkop*)
Epidiaskop

DUUFE
UURAK

Gerät wie unter RUUKA beschrieben,
jedoch mit Projektions-Anastigmat
EPIS f = 50 cm 1:4.3 für Episkopie
und DINOR f = 33 cm für Diaskopie
für Projektionsentfernungen von
7—10 m Episkop*)
Epidiaskop

FUUKR
UVFUN

*) ohne Diaeinrichtung.

Zubehör:

Widerstand zum Anschluß der 500-Watt-Lampe 110 Volt an
220 Volt

Verlängerungsschnur 3,5 m lang, mit Kupplung und Stecker . .

Sekuritglasplatte 245×195 mm, als Ersatz

Kinolampe 500 Watt als Ersatz (Schraubsockellampe)

Kinolampe 500 Watt als Ersatz (Stecksockellampe)

Projektionstisch, zusammenlegbar, mit neigbarer Tischplatte . .

Schutzhülle aus Segeltuch
für Epidiaskop Vh 400/250

für Epidiaskop Vh 500/330

Mikrovorsatz mit Wechselkondensor sowie Mikro-Objektiv
SUMMAR f = 25 mm

Diaeinrichtung
zum Episkop Vh 400 mit Objektiv DIMAX f = 25 cm

zum Episkop Vh 500 mit Objektiv DINOR f = 33 cm

UURXD

ALVUU

UUQKD

ZUUCO

ZUUAN

UURZH

UUSDP

UUDMK

UUPFW-

SUUMP

ROLUU

UUQFV

Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben!